

Garant GRIDLINE

**Stovas, Plokštėms, kurių dydis ilgisxplotis: 630X630mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431010 630X630
GTIN	4067263211839
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

**Stovas**, profiliuotas plienas, spalva – RAL 7035 šviesiai pilka. Lentyna pagaminta iš klijuoto bambuko.

**Pastaba:**

Vibraciją slopinantiems uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4x Nr. 086002 dyd. 850.

**Techninis aprašymas**

Apatinės spintelės aukštis	710 mm
Spintelės plotis	606 mm
Keliamoji galia pagal plotą	500 kg
Spintelės gylis	600 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	770 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm

Produkto rūšis

Apatinė dalis