



## Tiesinis šlifukoaklis akumuliatorinis, Tipas: 71230461



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077259 71230461
GTIN	4014586897158
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Atsparus dulkėms ir galingas akumuliatorinis tiesinis šlifukoaklis.**
- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantiu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**

Kompaktiškas su trumpu suklio kakliuku.

#### Tiekimo sudėtis:

Su spyruokliuojančia įvare  $\varnothing$  6 mm, po 1x veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu.

#### Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Tiesiniai šlifukoakliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių  $\varnothing$  iki 12 mm.

Tinkamus akumuliatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

### Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus užspaudimo įvorės $\varnothing$	8 mm
maksimali vibracija pagal EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Svoris	1,4 kg
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
Sūkių skaičiaus diapazonas	9000 - 28000 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	0
Gamintojo pavadinimas	AGSZ 18-280 BL AS
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoכלis