



Tiesinis šlifukoaklis akumulatorinis, Tipas: 71230661



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

- **Atsparus dulkėms ir galingas akumulatorinis tiesinis šlifukoaklis.**
- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantiu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**

Ilgas suklio kakliukas. Ilgas, plonas suklys leidžia įsigilinti į ruošinius (pvz., vidinis vamzdžių šlifavimas).

Tiekimo sudėtis:

Su spyruokliuojančia įvore Ø 6 mm, po 1x veržliaraktį SW13 ir SW17, transportavimo lagaminu.

Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tiesiniai šlifukoakliai tinka naudoti su frezavimo galvutėmis, kurių Ø iki 12 mm.

Tinkamus akumulatorius rasite Nr. 073856 – 073858 arba pradinius rinkinius rasite Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

maksimalus užspaudimo įvorės Ø	8 mm
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatorių kiekis	0

Gamintojo pavadinimas	AGSZ 18-90 LBL AS
Sūkių skaičiaus diapazonas	2900 - 9000 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Svoris	1,6 kg
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas	taip
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Tiesinis šlifukoklis