



Perjungiamas veržtuvas darbui viena ranka su pasukama rankena, Užveržimo tarpas: 150mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	860288 150
GTIN	4008158041988
Produktų klasė	83K

Aprašymas

Modelis:

Viršutinė ir apatinė dalys iš stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido. Tuščiavidurių profilių bėgelis iš juodinto plieno. Plastikinis korpusas apsaugo rankenos mechanizmą nuo dulkių ir drožlių. Viena vertus, rankena gali būti pakreipta taip, kad būtų pasiekta optimali siurbimo padėtis ir išgautas geresnė jėga. Kita vertus, rankena taip pat gali būti nulenкта pasibaigus įtempimo procesui. Tai leidžia naudoti kelis spaustuvus net ir mažiausioje erdvėje.

- **2 komponentų plastikinė rankena su siurblio svirtimi.**
- **Naujoviškas 360° sukimosi mechanizmas leidžia suimti įrenginį aplink bėgelį.**
- **12 pakopų fiksavimo mechanizmas, skirtas saugiai išlaikyti sukibimo padėtį.**
- **Ypač didelės užspaudžiamosios plokštumos su nuimamomis apsauginėmis plokštelėmis.**
- **Užspaudimo jėga iki 1400 N.**
- **Užspaudimo funkcijos pakeitimas į plėtimo be jokių įrankių.**
- **Darbas viena ranka nenaudojant jėgos.**

Techninis aprašymas

Išnešimas	80 mm
-----------	-------

Plėtimo ribos	195 - 315 mm
Gamintojo pavadinimas	EZ360
maksimali užspaudimo jėga	1400 Nm
Užveržimo tarpas	150 mm
Kreipiančiosios skerspjūvis	18x5 mm
Svoris	0,78 kg
Produkto rūšis	Veržtuvas