



Frezavimo galvutė 90° MEC17, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	15,7 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos kampas α_{max}	0,45 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	31,6 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	73 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------