

**Garant****Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė, Ø 19 mm, Grūdėtumas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	555915 100
GTIN	4067263290537
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto Ø 3 mm. 3-jų sluoksnių.

**Paskirtis:**

Valymui, užvartų nuėmimui ir užbaigimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz.: **kiaurymėse, vidiniuose sriegiuose, vamzdžiuose ir įgilintose vietose**. Naudojama kartu su tvirtinimo kaiščiu Nr. 555920

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumo palyginimas	100
Smulkumo laipsnis	stambiadantė
Spalva	ruda
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 19 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	10000 min <sup>-1</sup>

maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		