

**Garant****Deimantiniai šlifavimo akmenukai prilituoti D427, D, Tipas: ZY1025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552750 ZY1025

GTIN

4067263290728

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga, prilituota vakuuminiu būdu.**

**Privalumai:**

- **Nuima didesnę kiekį medžiagos negu šlifavimo akmenukai su galvanizuotu rišikliu, nes jų grūdėliai labiau iškilę (maždaug 70 % šlifavimo grūdėlio kyšo iš rišklio) ir riškis stipresnis.**
- **Atvira porėta struktūra ir rupus grūdėtumas D427 sumažina šlifavimo temperatūrą ir užsinešimą.**

**Paskirtis:**

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **rupiam šlifavimui** nuimant didelį kiekį medžiagos. Kompozitinių medžiagų (CFK/GFK), stiklo pluošto, grafito, korėtosios konstrukcijos (Honeycomb) **šoninių paviršių, kontūrų frezavimas.**

**Pastaba:**

Kitokio grūdėtumo, specialių formų arba šlifavimo akmenukų su vidiniu aušinimu, skirtų staklėms, reikia užklausti.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø	10 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Koto Ø	8 mm
Bendras ilgis	80 mm
Forma	Cilindras
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		