

Garant**Kompaktiškas diskas, Ø 50,8 mm, Grūdėtumas: 180/2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554061 180/2 |
| GTIN | 4067263290759 |
| Produktų klasė | 51E |

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Ypač tinka **glotniajam šlifavimui ir užvartų nuėmimui**. Paviršius **tiksliai užbaigiamas**, sumažinamas visų medžiagų paviršiaus šiurkštumas.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|--------------|
| Šlifavimo priemonės | Korundas (A) |
| Modelis | 2 A medium |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Kietumo laipsnis | minkštas |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo |
| Grūdėtumo palyginimas | 180 |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 50,8 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 22000 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Kompaktiškas diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Akmuo | ribotai tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |