



Freza 90° MECH17, Weldon kotas, Ø D / Z_{eff}: 40/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227653 40/2
GTIN	4960664526352
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p .

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 170408
Iškyšos ilgis L_1	73 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	136 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 1704
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	59 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Koto Ø D_s h6	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------