



## Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614853 12
GTIN	4018754239177
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždaroje erdvėse.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 614820

### Techninis aprašymas

Kilpos aukštis $h_2$	8,4 mm
Rakto ilgis L	173 mm
Žiočių aukštis $h_1$	6,4 mm
Žiedo $\varnothing$ D	23,5 mm
Žiaunų plotis b	25,2 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuoti
Galinis ribotuvus žiaunų pusėje	ne
Laikymo funkcija žiaunų pusėje	ne
su nulenkiama galvute	ne
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai