



Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiami, 15° lenkti, Rakto dydis: 24mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614853 24 |
| GTIN | 4018754320202 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Integruotas 72 dantų terkšlės mechanizmas leidžia dirbti tik 5° kampu – efektyviai dirbti net ir uždaroje erdvėse.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 614820

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Žiedo Ø D | 45 mm |
| Žiaunų plotis b | 48,5 mm |
| Rakto ilgis L | 296 mm |
| Kilpos aukštis h ₂ | 13,5 mm |
| Žiočių aukštis h ₁ | 11 mm |
| Dantų skaičius | 72 |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |
| Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Paviršius | chromuoti |
| Galinis ribotuvus žiaunų pusėje | ne |
| Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne |
| su nulenkiama galvute | ne |
| Perjungiamo terklė | taip |
| Produkto rūšis | Veržliarakčiai |