

## Sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, Sriegis: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486055 M8
GTIN	2050002073807
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Konstrukcija pagal DIN EN 2245.

**Paskirtis:**

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

**Standartas:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pastaba:**

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegio tipas	M
Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Norma	DIN 13
Sriegis	M8
Tolerancijos laukas	H
Tolerancijos klasė	6H
Kalibravimas	L6

Produkto rūšis

Sriegių nepraeinantis  
kalibrinis kamštis**Paslaugos**

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm

028300 20

DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60  
mm

028340 60