

Sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, Sriegis: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	486055 M5
GTIN	2050002073685
Produktų klasė	48B

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Konstrukcija pagal DIN EN 2245.

Paskirtis:

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,8 mm
Kokybė	6
Tolerancijos klasė	6H
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Tolerancijos laukas	H
Sriegis	M5
Sriegio tipas	M
Kalibravimas	L6

Produkto rūšis

Sriegių nepraeinantis
kalibrinis kamštis**Paslaugos**

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm

028300 20

DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60
mm

028340 60