

## Sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H, Sriegis: M12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486055 M12
GTIN	2050002073821
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

Konstrukcija pagal DIN EN 2245.

#### Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Tolerancijos laukas	H
Sriegis	M12
Kokybė	6
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Norma	DIN 13
Sriegio tipas	M
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Tolerancijos klasė	6H
Kalibravimas	L6

Produkto rūšis

Sriegių nepraeinantis  
kalibrinis kamštis**Paslaugos**

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm

028300 20

DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60  
mm

028340 60