

Garant**Grindų kilimėlis, šviesiai pilkas, taškuotas, Plotis × ilgis: 100X135cm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 964451 100X135 |
| GTIN | 4067263476788 |
| Produktų klasė | 9GM |

Aprašymas**Modelis:**

Pramoniniai darbo vietos kilimėliai vidutinėms ir didelėms apkrovoms. Ergonomiškas guminis kilimėlis tinkamas vaikščiojimui per sausą ir šlapią dangą bei stovimoms darbo vietoms. Kilimėlio paviršius turi optimaliai suderintą apsisukimo tašką, gerai priglunda prie grindų ir neslysta. Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, todėl patogų prieiti. Labai lengvai valomas paviršius su šviesą atspindinčiomis savybėmis.

Atsparus alyvai grindų kilimėlis atitinka priešgaisrinę klasę BFL-S1.

Dėl gumos mišinio elastingumo savybių ir specialios formos šis kilimėlis ypač gerai amortizuoja, patogus vaikščioti ir saugo nuo šalčio. Patvarus kilimėlis, tinkamas darbui keliomis pamainomis.

Įžemintas, paviršiaus varža mažesnė kaip $10^7 \Omega$. Kilimėlis pažymėtas ESD saugos etikete.

Tiekimo sudėtis:

Kilimėlis su ESD įžeminimo jungtimi (galima pasirinkti įžeminimo jungties angos vietą, jungtis montuojama savarankiškai).

Techninis aprašymas

| | |
|----------|-------------------------|
| Svoris | 20 kg |
| Storis | 16 mm |
| Medžiaga | Nitrilo kaučiukas (NBR) |
| Ilgis | 135 cm |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Plotis | 100 cm |
| Priešgaisrinės apsaugos klasė | Bfl-s1 |
| Kietis pagal šorą | 55 |
| Patogus stovėjimas | Nuovargio prevencija |
| Patogus stovėjimas | Izoliavimas (terminis) |
| Patogus stovėjimas | Izoliavimas (terminis) |
| Apsauga nuo smūgių | Grindys |
| Medžiagos savybės | atsparus tepalams |
| Medžiagos savybės | sunkiai užsidega |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Spalva | šviesiai pilkas, taškuotas |
| Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |