

Garant**Kelnės su petnešomis Pramonė, pilkos / juodos, Dydis DE: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091012 48

GTIN

4067263517283

Produktų klasė

01B

Aprašymas**Modelis:**

Nauja GARANT pramoninė kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastingu medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Labai patogiu dėvėti dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų** tose vietose, kurios labiau įtempiamos. Ypač patvarus dėka aukštos kokybės audinių, **pagamintų Europoje** ir **trigubų siūlių** naudojimo. Atsparus dilimui **Cordura® paminkštinimas** ties keliais. Detalės nesubraižomos dėl **paslėptų YKK® užtrauktukų**. Skirtas pramoniniam plovimui. Stabili forma ir spalva. Idealiai tinka naudoti pramoninėse darbo vietose. **Kelnės su petnešomis** su tampriais įsiuvais šonuose patogesniai dėvėjimui.

- **Dvi galinės kišenės, dvi priekinės kišenės ir kišenėlė su atvartu ant petnešų.**
- **Cordura® sustiprinimas ties keliais.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

Serija

Pramonė

Lytis

Vyriškas modelis

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dydis DE | 48 |
| Audinio sudėtis | 33% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 3% elastolefino |
| Audinio sudėtis | 64% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 265 g/m ² |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Spalva | pilkos / juodos |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |