

Garant**Kelnės su petnešomis Pramonė, pilkos / juodos, Dydis DE: 24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091012 24

GTIN

4067263517375

Produktų klasė

01B

Aprašymas**Modelis:**

Nauja GARANT pramoninė kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastingės medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Labai patogų dėvėti dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų** tose vietose, kurios labiau įtempiamos. Ypač patvarus dėka aukštos kokybės audinių, **pagamintų Europoje** ir **trigubų siūlių** naudojimo. Atsparus dilimui **Cordura® paminkštinimas** ties keliais. Detalės nesubraižomos dėl **paslėptų YKK® užtrauktukų**. Skirtas pramoniniam plovimui. Stabili forma ir spalva. Idealiai tinka naudoti pramoninėse darbo vietose. **Kelnės su petnešomis** su tampriais įsiuvais šonuose patogesniai dėvimai.

- **Dvi galinės kišenės, dvi priekinės kišenės ir kišenėlė su atvartu ant petnešų.**
- **Cordura® sustiprinimas ties keliais.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

Dydis DE

24

Serija

Pramonė

Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	33% medvilnė
Audinio sudėtis	3% elastolefino
Audinio sudėtis	64% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas	265 g/m ²
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	pilkos / juodos
Produkto rūšis	Kelnės su petnešomis