

Garant**Kelnės su petnešomis Pramonė, mėlynos / juodos, Dydis DE: 46****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091013 46

GTIN

4067263517443

Produktų klasė

01B

Aprašymas**Modelis:**

Nauja GARANT pramoninė kolekcija iš **patvaraus mišraus audinio su XLANCE® elastingės medžiagos įsiuvais** dar didesnei judėjimo laisvei. Labai patogų dėvėti dėl **4 kryptimis tamprios medžiagos įsiuvų** tose vietose, kurios labiau įtempiamos. Ypač patvarus dėka aukštos kokybės audinių, **pagamintų Europoje** ir **trigubų siūlių** naudojimo. Atsparus dilimui **Cordura® paminkštinimas** ties keliais. Detalės nesubraižomos dėl **paslėptų YKK® užtrauktukų**. **Tinka plauti pramoniniu būdu** pagal EN ISO 15797. Stabili forma ir spalva. Idealiai tinka naudoti pramoninėse darbo vietose.

Kelnės su petnešomis su tampriais įsiuvais šonuose patogesniai dėvėjimui.

- **Dvi galinės kišenės, dvi priekinės kišenės ir kišenėlė su atvartu ant petnešų.**
- **Cordura® sustiprinimas ties keliais.**
- **Kišenė rašikliui ir metrui.**
- **Kišenė su užtrauktuku ir mobiliojo telefono kišenė.**

Techninis aprašymas

Serija

Pramonė

Lytis

Vyriškas modelis

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Dydis DE | 46 |
| Audinio sudėtis | 33% medvilnė |
| Audinio sudėtis | 3% elastolefino |
| Audinio sudėtis | 64% poliesteris |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 265 g/m ² |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 |
| Plovimas | 60 °C spalvotiems skalbiniams |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui |
| Spalva | mėlynos / juodos |
| Produkto rūšis | Kelnės su petnešomis |