



Frezavimo galvutė 90° MEC17, su tvirtinimo kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227510 63/5
GTIN	4960664452767
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	15,7 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Nuožulos kampas α_{max}	0,26 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	54,6 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	119 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------