



Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 5,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

786001 5,5

GTIN

4058546404130

Produktų klasė

76G

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis

60 mm

Grąžto Ø

5,5 mm

visas ilgis

100 mm

Koto Ø

5,5 mm

Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas