



Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 6,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	786001 6,5
GTIN	4058546404185
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Techninis aprašymas

Koto Ø	6,5 mm
Grąžto Ø	6,5 mm
visas ilgis	100 mm
Spiralės ilgis	60 mm

Ašmenys	HM
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas