


**Freza 90° MEC17, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227500 40/4L
GTIN	4960664396207
Produktų klasė	250

**Aprašymas**
**Modelis:**

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15,7 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Koto Ø $D_s$ , h6	32 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	31,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{max}}$	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø $D_{\text{min}}$	73 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,45 laipsniai
Ø $D_3$	33 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas

229709