

**Garant****Kompaktiškas neaustinės medžiagos diskas, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 150****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567005 150
GTIN	4067263516682
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

Presuota neaustinė medžiaga su sintetinė derva surištu korundu užtikrina **medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu. Vidutinio kietumo modelis su didesniu agresyvumu ir itin tvirtomis briaunomis.** Universaliam užvartų nuėmimui, intensyvus šlifavimas užtikrinant tolygų paviršiaus apdirbimą.

**Paskirtis:**

Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifuoalais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min<sup>-1</sup>).

**Techninis aprašymas**

Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Kietumo laipsnis	vidutinio rupumo
Modelis	6 A medium
Šlifavimo priemonių kodas	A
Smulkumo laipsnis	vidutinio rupumo
Grūdėtumo palyginimas	150

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Forma	plokščias
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		