



## Vaizdo endoskopas VIPER su zondų, Ø 3,0 mm, Zondo ilgis: 3000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	492792 3000
GTIN	2050002074378
Produktų klasė	49C

### Aprašymas

#### Modelis:

Lengvas, kompaktiškas ir lankstus VIPER vaizdo endoskopas. Greitai keičiami įvairių skersmenų (nuo 2,2 mm) ir darbinio ilgio zondai padidina lankstumą. Dėl mažo svorio VIPER endoskopas labai lengvas ir patogus.

- **Ryškus 4,3 colių ekranas su CMOS kameros technologija, skirtas didelės raiškos vaizdams.**
- **Intuityvus, lengvas valdymas.**
- **Sklandžios, nenutrūkstančios patikros su įprastais baterijų paketais.**
- **Greitas duomenų perdavimas naudojant Micro USB 2.0, Mini HDMI jungtį ir SD atminties kortelės lizdą.**
- **Greitai keičiami zondai, kurių skersmuo ir darbinis ilgis skiriasi.**

#### Tiekimo sudėtis:

Maitinimo blokas, Micro USB kabelis, vaizdo kabelis, 2 ličio jonų akumuliatorius, 8 GB SD atminties kortelė, metalinis stovas, transportavimo lagaminas.

### Techninis aprašymas

Ekranų dydis	4,3 in
Fokusavimo diapazonas	3 - 50 mm
Projekcijos kampas	90 laipsniai

Serija	VIPER
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Zondo ilgis	3000 mm
Žiūrėjimo kryptis	90 laipsniai
Kameros jutiklis	CMOS
ZondoØ	3 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 3,0 mm
Produkto rūšis	Endoskopas