

**mimatic**  
Tool Systems**Bazinis laikiklis Weldon kotas, Tipas: 25/38****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Produktų klasė	29B

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinės frezos tvirtinamos vienu varžtu per centrą. **Ketursienė sąsaja** pagerina jėgos perdavimą ir atsparumą deformacijai.

**Tiekimo sudėtis:**

Su užveržimo poveržlėmis ir varžtais.

Vidinis aušinimas: taip

Iškyšos  $\varnothing d_1$ : 38,2 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 60 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 133 mm

Koto  $\varnothing D_s$  h6: 32 mm

Užveržimo diskas: 219847

Užveržimo varžtas: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis $L_1$	60 mm
Užveržimo varžtas	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Iškyšos $\varnothing d_1$	38,2 mm
Užveržimo diskas	219847
Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	133 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Diskinė freza

---

## Priedai

Užveržimo diskas	219847
Užveržimo varžtas	219839