



Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Bendras ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	724861 180
GTIN	4003773043706
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja. KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnj modelį Nr. 724860 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	180 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 62 HRC)
Paviršius	chromuoti
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės	ne
su atidarymo spyruokle	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės