

**HOLEX****Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio Ø D1: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573005 60
GTIN	4067263906780
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuoekliams ir stacionarioms staklėms.

Su **vidiniu sriegiu M14**. Su **vidiniu sriegiu M14**.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

**Techninis aprašymas**

Ilgis H <sub>1</sub>	20 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	65 mm
maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
Šerių storis	0,35 mm
Sriegis M	M14
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Produkto rūšis	Taurelės formos šepetys

