

HOLEX**Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio Ø D1×sriegis M: 65XM14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 572050 65XM14 |
| GTIN | 4067263906933 |
| Produktų klasė | 57H |

Aprašymas**Modelis:**

Lygi viela, **supinta** ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. **Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.**

Paskirtis:

Specialiai kampiniams šlifukliams tvirtinti.
Su **vidiniu sriegiu M14.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius | 12500 min ⁻¹ |
| Šepečio Ø D ₁ | 65 mm |
| Ilgis H ₁ | 20 mm |
| Apsauginis žiedas | ne |
| Šerių storis | 0,35 mm |
| Sriegis M | M14 |

Šerių medžiaga

Plieninė viela

Produkto rūšis

Taurelės formos šepetys