

**HOLEX****Šepetys plokštumoms su plastikiniu pagrindu Nerūdijančiojo plieno viela  
0,30 mm, Šepečio Ø D1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574765 50
GTIN	4067263935025
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**Šepečiai su **koto Ø 6 mm.**Skirti **nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Plastikinis pagrindas** apsaugo, kad neprivažiuotų per arti, nepatenka svetimkūniai, todėl nerūdija.**Paskirtis:**

Naudojama tiesiniuose šlifuokliuose, įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu. Mažų bei vidutinio dydžio plotų valymui bei užvartų nuėmimui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	10500 min <sup>-1</sup>
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Šerių storis	0,3 mm
Ilgis H <sub>1</sub>	28 mm
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

