

HOLEX**Dirbtuvių įrankiai, Raktų skaičius: 23****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955015 23
GTIN	2050002075467
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė pilka spalva signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520 – 914582.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955015: ABS plastiko dėžė

HOLEX slankmatis Nr. 410200 dyd. 150: ABS plastiko dėžė

HOLEX ruletė Nr. 462010 dyd. 3: ABS plastiko dėžė

HOLEX aliumininis gulsčiukas Nr. 467435 dyd. 300: ABS plastiko dėžė

HOLEX kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613950 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

HOLEX trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660701 dyd. 3,5; 5,5; 7: po 1 vnt.

HOLEX atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668401 dyd. 1; 2; 3: po 1 vnt.

HOLEX kombinuotos replės iš vanadžio Nr. 703000 dyd. 180: ABS plastiko dėžė

HOLEX vamzdinės replės Nr. 706151 dyd. 250: ABS plastiko dėžė

HOLEX replės prailgintomis žiaunomis, lenktos Nr. 713600 dyd. 200: ABS plastiko dėžė

HOLEX kirpimo replės Nr. 725250 dyd. 160: ABS plastiko dėžė

HOLEX universalūs peiliai Nr. 845039 dyd. 160: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Plotis	500 mm
Gylis G	16
Plotis G	20
Gylis	400 mm
Įrankių skaičius	23
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka darbo vietos įrangai	Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955015	952001 955015
Slankmatissu Nonijaus skale Nonijus 1/20 Matavimo diapazonas 150 mm	410200 150
Ruletė Juostos ilgis 3 m	462010 3
Aliumininis gulsčiukas Ilgis 300 mm	467435 300
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613950 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613950 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613950 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613950 17
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613950 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613950 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613950 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613950 7
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613950 8
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	660701 3,5

Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	660701 5,5
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660701 7
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668401 3
Kombinuotos replės iš vanadžio, neapdirbtos Visas ilgis 180 mm	703000 180
Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu Visas ilgis 250 mm	706151 250
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos Visas ilgis 200 mm	713600 200
Šoninio kirpimo žnyplės, neapdirbtos Visas ilgis 160 mm	725250 160
Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160