


**Garant**

**Vario plus eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 41/53mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274514 41/53
GTIN	4067263950455
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

D<sub>1</sub> = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D<sub>2</sub> = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

Serija	Eco
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
maksimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>2</sub>	53 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>1</sub>	41 mm

maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$	16 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis $w$	2 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis