

**Garant**

**Vario plus Eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 140/230mm**

**Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 274516 140/230 |
| GTIN             | 4067263950776  |
| Produktų klasė   | 21U            |

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

D<sub>1</sub> = minimalus Ø skirtas 1-am griovelii / D<sub>2</sub> = maksimalus Ø skirtas 1-am griovelii.

**Techninis aprašymas**

|  |                     |
|--|---------------------|
| maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub> | 21 mm               |
| minimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>1</sub>    | 140 mm              |
| Tinkamos keičiamos plokštelės              | Nr. 273656 – 273749 |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D <sub>2</sub>   | 230 mm              |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Serija            | Eco              |
| Paskirtis         | dešininė         |
| Vidinis aušinimas | taip             |
| Įpjovos plotis w  | 3 mm             |
| Produkto rūšis    | Ašmenų laikiklis |