

Garant

Vario plus Eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, dešininė, Ø-ribos griovelio D1 / D2: 43/60mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274516 43/60 |
| GTIN | 4067263950721 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D₁ = minimalus Ø skirtas 1-am griovelii / D₂ = maksimalus Ø skirtas 1-am griovelii.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | Nr. 273656 – 273749 |
| Serija | Eco |
| minimalus 1-as įdubimo Ø D ₁ | 43 mm |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D ₂ | 60 mm |

| | |
|--|------------------|
| maksimalus pjūvio gylis $t_{\text{maks.}}$ | 18 mm |
| Paskirtis | dešininė |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |