

Garant

Vario plus Eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 26/39mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274517 26/39
GTIN	4067263935230
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	18 mm
Serija	Eco
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	39 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	26 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	3 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis