

Garant

Vario plus Eco plokštelės laikiklis, išgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 52/72mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274521 52/72 |
| GTIN | 4067263962199 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliiui.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | Nr. 273656 – 273749 |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 25 mm |
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2 | 72 mm |
| Serija | Eco |

| | |
|--|------------------|
| minimalus 1-as įdubimo $\varnothing D_1$ | 52 mm |
| Paskirtis | kairin. |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Įpjovos plotis w | 4 mm |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |