


**Garant**

**Vario plus eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams, kairin., Ø-ribos griovelio D1 / D2: 52/72mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274523 52/72
GTIN	4067263962397
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

**Tinka:**

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	52 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	25 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	72 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	Nr. 273656 – 273749

Serija	Eco
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis