

## ejendals

### Pirštinių pora Tegera® 9125, Pirštinių dydis: 8



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094398 8
GTIN	7392626027374
Produktų klasė	04R

#### Aprašymas

**Modelis:**

**Tegera® 9125.** Pirštinės pagamintos iš vandeniui atsparios **sintetinės odos** (Microthan®) su paminkštintu delnu. Nelygus paviršius užtikrina geresnę **sukibimą su sausais ir šlapiais paviršiais**. Su atšvaitų juosta ant rankos, kad geriau matytųsi tamsoje. Trumpo modelio, su pastorintu smiliumi.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.  
Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.

#### Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Gamintojo pavadinimas	TEGERA PRO 9125
Turinys	6
Pirštinių savybės	su lipukais

EN 388	2122X
Pagrindo medžiaga	Poliesteris
Danga	Dirbtinė oda
Dangos variantai	be dangos
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / juoda / geltona
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Sintetinė oda
Produkto rūšis	Universalios pirštinės