

## ejendals

### Pirštinių pora Tegera® 877, Pirštinių dydis: 9



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	094313 9
GTIN	7340118398150
Produktų klasė	04R

## Aprašymas

### Modelis:

Tegera® 877. Itin plonas, kad būtų patogus, o jautrumas būtų didžiausias. Antistatinės pirštinės **ESD** darbams. Taip pat tinka ir **liečiamajam ekranui**.

### Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinų iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	TEGERA 877
Pirštinių dydis	9
Turinys	6
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
EN 388	3120X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlyna / juoda
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės