

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 877, Pirštinių dydis: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094313 8
GTIN	7340118398068
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 877. Itin plonas, kad būtų patogiu, o jautrumas būtų didžiausias. Antistatinės pirštinės **ESD** darbams. Taip pat tinka ir **liečiamajam ekranui**.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinų iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Gamintojo pavadinimas	TEGERA 877
Turinys	6
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
EN 388	3120X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlyna / juoda
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės