

## ejendals

### Pirštinių pora Tegera® 877, Pirštinių dydis: 10



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094313 10
GTIN	7340118398242
Produktų klasė	04R

#### Aprašymas

**Modelis:**

Tegera® 877. Itin plonas, kad būtų patogiu, o jautrumas būtų didžiausias. Antistatinės pirštinės **ESD** darbams. Taip pat tinka ir **liečiamajam ekranui**.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinų iškrovų, neizoluoja rankų nuo elektros įtampos.

Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.

#### Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	TEGERA 877
Pirštinių dydis	10
Turinys	6
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
EN 388	3120X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	mėlyna / juoda
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės