

ejendals

Pirštinių pora Tegera® 9125, Pirštinių dydis: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094398 10
GTIN	7392626027398
Produktų klasė	04R

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 9125. Pirštinės pagamintos iš vandeniui atsparios **sintetinės odos** (Microthan®) su paminkštintu delnu. Nelygus paviršius užtikrina geresnę **sukibimą su sausais ir šlapiais paviršiais**. Su atšvaitų juosta ant rankos, kad geriau matytųsi tamsoje. Trumpo modelio, su pastorintu smiliumi.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Siauras modelis. Vienu dydžiu mažesnės.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	TEGERA 9125
Pirštinių dydis	10
Turinys	6
Pirštinių savybės	su lipukais

EN 388	2122X
Pagrindo medžiaga	Poliesteris
Danga	Dirbtinė oda
Dangos variantai	be dangos
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilka / juoda / geltona
Paskirtis	daugkartin.
Medžiaga	Sintetinė oda
Produkto rūšis	Universalios pirštinės