

Yale

Hidraulinis stūmoklinis keltuvas JH, Leistinoji apkrova: 20t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086045 20
GTIN	4025092162777
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija su didele pagrindo plokšte, kad tvirtai stovėtų, su slėgio ribojimo matuokliu. Lengvai valdoma pumpavimo paverčiama svirtis su kiauryme vožtuvo valdikliui. Rantyti stūmoklio diskai, išsukami domkratu. **Negalima naudoti horizontaliai.**

Techninis aprašymas

mažiausias aukštis	240 mm
Kėlimo aukštis	153 mm
maksimali keliamoji galia	20 t
Produkto rūšis	Mašinų keltuvas