

Garant

**Frezavimo galvutė 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 40/4mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215050 40/4
GTIN	4045197132604
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2