

Garant

**Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotos Dešininė eiga, Darbinių ribų
Ø: 11-20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327470 11-20
GTIN	4067263558170
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, **tiesiogiai dantytos** su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhmsistema.

Techninis aprašymas

tam tinkantis atraminio centro Ø D	4 mm
Darbinių ribų Ø	11 - 20 mm
Ilgis C	38 mm
Užspaudimo ribos Ø A	10 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

