

Garant

Varomosios galvutės tiesiais dantimis, šlifotos Kairinė eiga, Darbinių ribų Ø: 13-24mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	327472 13-24
GTIN	4067263558255
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios galvutės iš legiruotojo įrankinio plieno, **tiesiogiai dantytos** su tikslia dantų forma. Tai užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką ir optimalų sukibimą.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465.

Pastaba:

Varomosios galvutės suderinamos su sena 327601/7611/7641/7651 CoAE Röhms sistema.

Techninis aprašymas

Ilgis C	36 mm
tam tinkantis atraminio centro Ø D	6 mm
Užspaudimo ribos Ø A	12 mm
Darbinių ribų Ø	13 - 24 mm
Produkto rūšis	Varomųjų galvučių įtaisas

