

**Garant****Frezavimo galvutė toroidiniu galu HPC, HB7820, Ø D h10 / R: 20/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	210255 20/2
GTIN	4045197607546
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Pastaba:**

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis l	25 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>2</sub>	15 mm
Pjovimo galvutės Ø D	20 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,22 mm
Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,18 mm
Kampo spindulys	2 mm
Laikiklio dydis	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	TopCut
Kietlydinys	HB7820
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai

Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant	0,5×D pjaunant
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Frezavimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	580 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	550 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
CuZn	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		