

**HOLEX****Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio -Ø D1×šerelių storis: 22X0,35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	574850 22X0,35
GTIN	4067263935094
Produktų klasė	57H

**Aprašymas****Modelis:**

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

**Paskirtis:**

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.

**Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas** ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Šerių storis	0,35 mm
Pynių kiekis	6
maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Ilgis H <sub>1</sub>	28 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

