

HOLEX
Supintas šepetys-teptukas Plieninė viela, Šepečio -Ø D1×šerelių storis: 28X0,35mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Produktų klasė	57H

Aprašymas
Modelis:

Lygi, **supinta** viela, įspausta į plieninę įvorę, **koto Ø 6 mm**, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.

Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

Techninis aprašymas

Ilgis H ₁	28 mm
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Šepečio Ø D ₁	28 mm
Pynių kiekis	12
Koto Ø D _s	6 mm
Šerių storis	0,35 mm
Šerių medžiaga	Plieninė viela
Pynimas	kairinis pynimas
Produkto rūšis	Šepetėlis-teptukas

