

## Garant

### Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

### Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	105 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	31 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Koto Ø $D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810