

Garant

Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo specialaus įrankių plieno – maža vibracija ir ilgas tarnavimo laikas. Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina aukštą apdirbamo paviršiaus kokybę.

Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi**.

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	SOMT 09T304
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	41 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2